


# Vattenlås tvättställ



## Vattenlåssets, tvärvinklat

Artikelnummer	RSK-nummer	G1 (inv)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Färg	Ant/fp
500 16	807 59 54	G 1 1/4"	32	695	90–190	vit	25
520 45	807 59 55	G 1 1/4"	32	695	90–190	vit	175
500 12	807 56 16	G 1 1/4"	40	695	90–190	vit	25
519 00	807 56 15	G 1 1/4"	40	695	90–190	vit	175
500 24	807 55 17	G 1 1/4"	40	695	90–190	v.m.	25

## Vattenlåssets, tvärvinklat instick

Artikelnummer	RSK-nummer	G1 (inv)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Färg	Ant/fp
519 57	807 56 11	G 1 1/4"	40	695	90–190	vit	25




Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



SITAC godkänd, tryggt och säkert för montörer och slutanvändare.

# Vattenlås tvättställ



## Vattenlåssats, vägg

Artikelnummer	RSK-nummer	G1 (inv)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Färg	Ant/fp
500 17	807 63 25	G 1 1/4"	32	43–106	265	vit	10
500 14	807 55 58	G 1 1/4"	40	43–106	265	vit	10
500 25	807 55 33	G 1 1/4"	40	43–106	265	v.m	10

### Skötselinstruktion:

Vid rengöring av vattenlåsen skall endast tvåttvätt-medel användas, i annat fall kan ytskiktet bli matt. Detta gäller både vita och metalliserade vattenlås.

**Flödeskapacitet 0,6 l/s**

### Användningstemperatur

Kontinuerligt: 75°C  
Tillfälligt: 90°C (tvätt- och diskmaskin i bostad)

### Material

Vattenlås: Polypropen (PP)  
Utloppsrör: ABS  
Packning: EPDM-gummi



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



SITAC godkänd, tryggt och säkert för montörer och slutanvändare.

**sjöbo bruk**

AB Sjöbo Bruk Box 4 275 21 Sjöbo  
Tel 0416-257 00 Fax 0416-257 20  
www.purus.se info@purus.se